

Garant**Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 40/16mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261344 40/16
GTIN	4045197656162
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	VC.. 1604..
Codice ISO portautensile	A40T SVQCR/L16
Misura inserto	16 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	49 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Spostamento centrale L_3	27 mm
Lunghezza della testina L_1	40 mm
Sottopiacchetta	269005 8
Vite per sottopiacchetta	269013 2
Lunghezza complessiva L	300 mm
Altezza di serraggio L_2	39 mm
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Ø Codolo D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Sottoplacchetta Modello 8	269005 8
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500