

**Garant**

**Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 40/16mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261348 40/16
GTIN	4045197656230
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Sottopiacchetta	269005 8
Vite per sottopiacchetta	269013 2
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	40 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	27 mm
Misura inserto	16 mm
Inserto adatto	VC.. 1604..
Codice ISO portautensile	A40T SVUCR/L16
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	49 mm
Lunghezza complessiva L	300 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	39 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D <sub>s</sub>	40 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Sottoplacchetta Modello 8	269005 8
Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500