

Garant**Attacco Whistle Notch Forma ADB, SK 50 corto, Ø di serraggio D1: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300450 12
GTIN	4045197284549
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Con vite d'arresto. Codoli con tornitura dura (silenziosità!). Con foro Balluffchip / RFID.

Vantaggi:

L'utensile viene serrato lateralmente con vite di serraggio e sostenuto dalla parte posteriore mediante la vite d'arresto. In questo modo si ottiene un serraggio senza gioco e vibrazioni.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico e **superficie di serraggio inclinata** (2°) a norme DIN 1835 E e DIN 6535 HE.

- **La perdita in lunghezza dell'utensile dovuta alla riaffilatura sul lato frontale può essere corretta mediante la regolazione assiale.**

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	12 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	12
Sporgenza totale Dim. A	63 mm
Ø Esterno D	42 mm
Adattatore	SK 50 corto
Norma	DIN 6359

Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Codolo Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
	309900 12

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con \varnothing di serraggio D1 12 mm
