

**Garant****Inserto a profilo completo a 60° interno destro, HB7125, Passo: 1,5mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270759 1,5
GTIN	4045197453181
Classe articolo	21J

## Descrizione

### Esecuzione:

**Inserto a profilo completo a 60°** filettatura interna a norma DIN / ISO R 262 (DIN 13), classe tolleranza 6H.

## Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Passo della filettatura	1,5 mm
Tipo di impiego	destra
Applicazione interna/esterna	interno
Profilo degli inserti	Profilo completo
Tipo	HB7125
Classe di tolleranza	DIN 13 6H
Tipo di filettatura	M
Tipo di filettatura	MF

Tipo di filettatura	MF-LH
Tipo di filettatura	M-LH
Angolo di filetto	60 grado
Spessore	3,6 mm
Misura inserto L	16 mm
Tipo di prodotto	Inserto per filettatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	S
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
interrotto	idoneo		
a umido max.	idoneo		