


Garant**Inserto a profilo completo a 55° esterno destro, HB7020, Numero di filetti / Pollici: 14**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270802 14
GTIN	4045197370594
Classe articolo	21J

Descrizione tecnica

Numero di filetti / pollici	14
Materiale da taglio	HM
Applicazione interna/esterna	esterni
Tipo di impiego	destra
Profilo degli inserti	Profilo completo
Tipo	HB7020
Tipo di filettatura	BSW
Tipo di filettatura	BSW-LH
Tipo di filettatura	BSP
Tipo di filettatura	G
Tipo di filettatura	BSP-LH

Tipo di filettatura	G-LH
Angolo di filetto	55 grado
Spessore	3,6 mm
Misura inserto L	16 mm
Tipo di prodotto	Inserto per filettatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	180 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	160 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	70 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	50 m/min	S
GG(G)	idoneo	120 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	120 m/min	N
continuo	limitatamente adatto		
irregolare	idoneo		
interrotto	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		