

**LOCTITE****Sigillante, 50 ml, ID produttore: 648**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083341 648
GTIN	5010266006659
Classe articolo	04L

## Descrizione

### Esecuzione:

La tecnica di sigillatura consiste nel collegare ermeticamente due o più componenti. L'applicazione della colla permette di creare un'unione stabile sfruttando l'intera superficie di contatto. Possibilità di un'elevata trasmissione della forza nonché di sollecitazioni dinamiche (ottima resistenza al taglio).

### Uso:

Sigillante universale per fughe, elevata termostabilità. Preferibilmente per cuscinetti, alberi, ecc.

### Nota:

Pretrattare innanzitutto le superfici con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392.

## Descrizione tecnica

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS05: Effetto corrosivo
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07 Attenzione
Denominazione originale prodotto	LOCTITE 648
Resistenza manuale secondo	10 min
Momento di scollamento minimo	29 Nm

Viscosità dinamica	450 - 550 mPas
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	resistente agli oli
Durata dalla data di produzione	24 mese
Capacità	50 ml
adatto per campo d'impiego	Collegamento con gioco o a pressione
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe
Base chimica	Uretano metacrilato
Forma	liquido
Dimensione massima fessura	0,15 mm
Colore	verde
adatto per materiale	Acciaio
Temperatura di immagazzinamento	8 - 21 °C
Punto di infiammabilità	93,3 °C
Campo di impiego temperatura	-75 - 180 °C
Completamente indurito dopo	3 h
Smontaggio	solo tramite riscaldamento
Classe di resistenza	Alta resistenza
Spessore	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Sigillante

## Accessori

Pompa manuale peristaltica con ago dosatore Adatto per confezioni da 50 ml

083344 50