

Garant**Attacco Whistle Notch Forma ADB, SK 50 corto, Ø di serraggio D1: 14mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 300450 14 |
| GTIN | 4045197284556 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione**Esecuzione:**

Con vite d'arresto. Codoli con tornitura dura (silenziosità!). Con foro Balluffchip / RFID.

Vantaggi:

L'utensile viene serrato lateralmente con vite di serraggio e sostenuto dalla parte posteriore mediante la vite d'arresto. In questo modo si ottiene un serraggio senza gioco e vibrazioni.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico e **superficie di serraggio inclinata** (2°) a norme DIN 1835 E e DIN 6535 HE.

- **La perdita in lunghezza dell'utensile dovuta alla riaffilatura sul lato frontale può essere corretta mediante la regolazione assiale.**

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------|
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 12 |
| Sporgenza totale Dim. A | 63 mm |
| Ø Attacco D ₁ | 14 mm |
| Ø Esterno D | 44 mm |
| Adattatore | SK 50 corto |
| Norma | DIN 6359 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Norma attacco | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 25000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Mandrino |

Accessori

| | |
|---|-----------|
| Codolo tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50 | 308620 50 |
| Codolo Forma B Adatti per coni 50 | 308640 50 |
| Codolo speciale, senza filettatura interna tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308720 50 |
| Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50 | 308605 50 |
| Codolo Forma A Adatti per coni 50 | 308600 50 |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308795 50 |
| Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50 | 308830 50 |
| Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50 | 308610 50 |
| Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308785 50 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308765 50 |
| Codolo tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308660 50 |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308790 50 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308760 50 |
| Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50 | 308615 50 |
| Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50 | 308820 50 |
| Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50 | 308740 50 |
| Codolo tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50 | 308650 50 |
| | 309900 12 |

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con \varnothing di serraggio D1 12 mm
