

Garant**VCGT 110302, Tipo: HU7310**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261453 HU7310
GTIN	4045197671561
Classe articolo	21G

Descrizione

VCGT 110302 HU7310 Tipo: HU7310

Rompitrucoli: AM

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 4 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 350 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 m/min
Rompitrucoli	AM

Impiego principale	N
Tipo	HU7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	VCGT 110302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura