

**LOCTITE****Colla ad azione immediata, 20 g, ID produttore: 496**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083352 496
GTIN	4100630496160
Classe articolo	04L

## Descrizione

### Esecuzione:

Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento rapido e incollaggio pulito, quasi invisibile. Indurimento per umidificazione.

### Uso:

Colla universale ad azione immediata per quasi tutti i materiali. Ideale per **metalli**. Rispetto alla Dim. 401 maggiore resistenza ma meno termostabilità.

### Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

## Descrizione tecnica

Resistenza alla rottura per trazione	20 - 30 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza manuale secondo	20 - 40 s
Denominazione originale prodotto	LOCTITE 496
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Viscosità dinamica	125 mPas

## Scheda tecnica

Temperatura di immagazzinamento	2 °C
Forma	liquido
adatto per materiale	Metallo
adatto per materiale	plastica
adatto per materiale	Elastomero
Base chimica	Metil cianoacrilato
Spessore	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Campo di impiego temperatura	-40 - 80 °C
Colore	trasparente
Durata dalla data di produzione	20 mese
Capacità	20 ml
Dimensione massima fessura	15 mm
Attributo del nome del prodotto	20 g
Tipo di prodotto	Colla superrapida