

Garant**VC.T 110304, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261454 HB7020
GTIN	4045197699824
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 110304 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucoli	SM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm

Impiego principale	P
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura