

Set di mandrini a pinza ER, SK 40, per Dim. pinza ER: 16



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300630 16
GTIN	4045197307910
Classe articolo	37D

Descrizione

Esecuzione:

- Coni interni ed esterni rettificati.
- Elevata precisione di rotazione concentrica $\leq 10 \mu\text{m}$.
- Fino al 40% in più di forza di serraggio, con \varnothing nominale

Vantaggi:

- Maggiore durata, sicurezza di lavorazione ottimale.
- Migliore qualità (qualità della finitura superficiale, tolleranze di produzione più basse).
- Minori costi di produzione.

Fornitura:

Mandrino ER con dado (n. art. 300470 Dim. 16, 25 o 32), chiave di serraggio ER (n. art. 613300 Dim. 25 o 309680 Dim. 32) e pinze ER (n. art. 308901, 308941 o 308981):

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 mm.

ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 mm.

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 mm.

Inclusa valigetta di plastica.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308830, chiave di serraggio ER n. art. 309680 o 613300, pinze di serraggio ER n. art. 308901 – 309434, ghiera di serraggio ER n. art. 309615 (per anelli di tenuta), anelli di tenuta n. art. 309625 – 309645 (per n. art. 309615).

Descrizione tecnica

Per pinze di serraggio ER	16
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308920 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1 mm	308920 1
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 3,5 mm	309425 3,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308920 10
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309425 4,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308920 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308920 2
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308920 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308920 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308920 5
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 6 mm	309425 6
Chiavi a forchetta semplici Apertura 25 mm	613300 25
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 2,8 mm	309425 2,8
Set di 10 pinze ER 1-10 mm	309160

Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308920 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	308920 9
Mandrino a pinza ERForma ADB per Dim. pinza ER 16	300470 16