

LOCTITE.**Sigillante, 50 ml, ID produttore: 660**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083341 660
GTIN	3255460146868
Classe articolo	04L

Descrizione

Esecuzione:

La tecnica di sigillatura consiste nel collegare ermeticamente due o più componenti. L'applicazione della colla permette di creare un'unione stabile sfruttando l'intera superficie di contatto. Possibilità di un'elevata trasmissione della forza nonché di sollecitazioni dinamiche (ottima resistenza al taglio).

Uso:

Quick Metal – grande potere riempitivo, straordinario per riparazioni di componenti devianti. Per pretrattare, utilizzare l'attivatore n. art. 083393.

Nota:

Pretrattare innanzitutto le superfici con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392.

Descrizione tecnica

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Denominazione originale prodotto	LOCTITE 660
Resistenza manuale secondo adatto per materiale	15 min Acciaio

Dimensione massima fessura	0,5 mm
adatto per campo d'impiego	Riparazione
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe
Temperatura di immagazzinamento	8 - 21 °C
Forma	pastoso
Capacità	50 ml
Durata dalla data di produzione	24 mese
Viscosità dinamica	150000 - 350000 mPas
Caratteristica	tixotropico
Base chimica	Uretano metacrilato
Colore	argento
Campo di impiego temperatura	-55 - 150 °C
Punto di infiammabilità	93 °C
Completamente indurito dopo	1 h
Smontaggio	solo tramite riscaldamento
Classe di resistenza	Alta resistenza
Spessore	1,098 g/cm ³
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Sigillante

Accessori

Pompa manuale peristaltica con ago dosatore Adatto per confezioni da 50 ml

083344 50