

Garant**Mandrino con pinza di serraggio Mini ER cilindrico, per Dim. pinza ER: 16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300685 16
GTIN	4045197291813
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Supporti cilindrici con codolo Weldon e ghiera ER.
Foro passante per passaggio interno del lubrorefrigerante.

Uso:

Per prolungare mandrini portafrese e mandrini a pinza.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio n. art. 309680 – 309740.
Pinze serrapezzo ER n. art. 308878 – 309434, dadi di ricambio ER n. art. 309580; 309650.

Nota:

Non adatto per operazioni di calettamento.

Descrizione tecnica

Lunghezza codolo L ₁	140 mm
L ₂	23 mm
Campo di serraggio	0,5 - 10 mm
Per pinze di serraggio ER	16 mm
Ø Codolo d	20 mm
Ø Esterno D	22 mm
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm

Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	308920 9
Pinza ER HPcon guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 8 mm	309372 8
Set di pinze ER HPcon guarnizione (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308920 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308920 8
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	309371 6
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 10 mm	308922 10
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 3,5 mm	309402 3,5
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	308906 6
Mandrino a pinza ER Mini Per ER 16	309650 16
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 4 mm	308922 4
Pinza ER HP Ø attacco nominale d 6 mm	309370 6
Pinza ER HP Ø attacco nominale d 5 mm	309370 5
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 6 mm	308922 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308901 6
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	309403 7
Set di 10 pinze ER 1-10 mmcon guarnizione	309164
Set di 10 pinze ER 1-10 mm	309012
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1 mm	308920 1

Pinza ER HP Ø attacco nominale d 10 mm	309370 10
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	308906 9
Pinza ER HP Ø attacco nominale d 7 mm	309370 7
Pinza ER HPcon guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 20 mm	309381 20
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	309402 6
Pinza ER HPcon guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 12 mm	309381 12
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	308906 5
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 10 mm	308921 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308901 3
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 2,8 mm	309445 2,8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308920 6
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	309371 8
Set di pinze ER HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
Pinza ER HP Ø attacco nominale d 4 mm	309370 4
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309404 4,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308920 10
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 7 mm	308922 7
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 9 mm	308921 9
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309403 4,5
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309402 4,5
Set di 10 pinze ER 1-10 mm	309160
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1,5 mm	308901 1,5
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 6 mm	308921 6
	309445 4,5

Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 4,5 mm

Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	308906 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308901 10
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	309371 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308920 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308920 7
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 8 mm	308921 8
Pinza ERcon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 3 mm	308922 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308920 2
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	309403 6
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 3,5 mm	309403 3,5
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	309403 8
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	308906 8
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 3,5 mm	309445 3,5
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	309371 5
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	309371 9
Pinza ERcon guarnizione Ø Serraggio nominale d 7 mm	308921 7
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 5 mm	309445 5
Pinza ER HP Ø attacco nominale d 3 mm	309370 3
Pinza ER HP Ø attacco nominale d 9 mm	309370 9
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 4 mm	309445 4
Pinza ER per maschi a filettarecon guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 8 mm	309404 8
Set di pinze ER HPcon guarnizione (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	309402 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1 mm	308901 1
Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 6 mm	309372 6
Pinza ER HP Ø attacco nominale d 2 mm	309370 2
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308901 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	308901 9
Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 25 mm	309381 25
Set di 6 pinze ER 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm con guarnizione	309014
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 3,5 mm	309404 3,5
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 8 mm	308922 8
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	309371 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2,5 mm	308901 2,5
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 7 mm	309404 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308920 3
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	309371 4
Pinza ER HP Ø attacco nominale d 8 mm	309370 8
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 6 mm	309445 6
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	309371 3
Set di pinze ER HP con guarnizione (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	309402 4
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 2,8 mm	309402 2,8
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 3 mm	308921 3
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 4 mm	308921 4

Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 2 mm	309445 2
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 2,8 mm	309403 2,8
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 3 mm	309445 3
Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 4 mm	309372 4
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	308906 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308901 2
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	308906 7
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	309402 7
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	309403 9
Pinza ER HP Ø attacco nominale d 1 mm	309370 1
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	308906 4
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 5 mm	308922 5
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	309403 4
Set di pinze ER HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 9 mm	308922 9
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 5 mm	308921 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308901 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308901 5
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	309402 9
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308901 7
Set di 10 pinze ER 1-10 mm con guarnizione e ugelli	309165
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 6 mm	309404 6

