

**Inserto a semiprofilo a 30° esterno sinistro, HB7010, Passo: 2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270855 2
GTIN	4045197368249
Classe articolo	21J

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HM
Passo della filettatura	2 mm
Applicazione interna/esterna	esterni
Tipo di impiego	sinistra
Profilo degli inserti	Semiprofilo
Tipo	HB7010
Classe di tolleranza	DIN 103 7e
Tipo di filettatura	TR
Tipo di filettatura	TR-LH
Angolo di filetto	30 grado
Spessore	3,6 mm
Misura inserto L	16 mm

Tipo di prodotto

Inserito per filettatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	250 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	180 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	50 m/min	S
GG(G)	idoneo	130 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	150 m/min	N
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		