

**ARIANA****Sistema flessibile 1/2 pollici, Modello: SET****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	084420 SET
GTIN	4037728390010
Classe articolo	08J

**Descrizione****Esecuzione:**

Sistema di tubi flessibili in plastica per lubrorefrigeranti e aria. Pressione di esercizio max. 6 bar, con briglie di fissaggio Dim. CLAMP fino a 60 bar.

- **Compatibile con quasi tutti i comuni sistemi senza adattatore.**
- **Sistema modulare a innesto, combinazione libera dei componenti con la pinza di montaggio.**
- **Portata: circa 28 l/min. (1/2 pollici), Ø esterno max. 26 mm.**

**Fornitura:**

2 flessibili snodati da 15 cm cad. (= 30 cm);  
3 getti tondi, Ø interno = 6,4 / 9,5 / 12,7 mm;  
1 getto piatto, larghezza 35 mm;  
1 raccordo filettato da 3/8 pollici (Ø 16,7 mm) e  
1 raccordo filettato da 1/2 pollici (Ø 20,7 mm)

**Nota:**

Esecuzione 3/8 pollici disponibile su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Tipo di prodotto	Sistema di raffreddamento
------------------	---------------------------