

**Garant**

**Inserto a profilo parziale a norma DIN 471 esterno destro, HB7010, Larghezza scanalatura m (H13): 0,9mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	271005 0,9
GTIN	4045197410320
Classe articolo	21J

**Descrizione****Per:**

Portautensili per filettatura (interna/esterna) di GARANT n. art. 271997 – 272172, ciascuno per misure inserti 16 o 9,3.

**Descrizione tecnica**

Larghezza dei taglienti w	0,99 mm
Per anelli di sicurezza DIN 471 / 472 spessore anello	0,8 mm
Larghezza scanalatura m (H13)	0,9 mm
$t_{max}$	1,3 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione degli inserti	destra
Tipo	HB7010
Scanalature a norma	DIN 471

Spessore	3,6 mm
Misura inserto L	16 mm
Sottopiacchetta	N. art. 272604 Dim. S
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	250 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	180 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	50 m/min	S
GG(G)	idoneo	130 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	150 m/min	N
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

## Accessori

Sottopiacchetta per portainseriti Angolo d'inclinazione S grado

272604 S