

Attacco per serraggio angolare, Modello: OSD2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	073920 OSD2
GTIN	4002395369799
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

Adatto a tutti gli avvitatori e trapani presenti in commercio. Trasmissione realizzata in acciaio di alta qualità. Misura angolare 30 mm. I cuscinetti con flangia di fissaggio per il supporto della coppia sono ruotabili a 360°, in continuo. L'attacco magnetizzato corrisponde a un bit esagonale da 1/4 pollici. L'attacco per serraggio o foratura angolare è la soluzione ideale per tutti i casi di avvitatura su punti stretti e di difficile accesso.

Attacco Hex magnetico da 1/4 pollici, adatto a tutti i bit standard da 25 mm (C 6,3) e agli attacchi sferici (E 6,3), con sistema di bloccaggio per bit.

Descrizione tecnica

Coppia massima	40 Nm
Modello	OSD2
Tipo di prodotto	Attacco per avvitatore