

Garant**Inserto a profilo completo a 60° interno destro, HB7010, Numero di filetti / Pollici: 16**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270913 16
GTIN	4045197534477
Classe articolo	21J

Descrizione tecnica

Numero di filetti / pollici	16
Materiale da taglio	HM
Tipo di impiego	destra
Applicazione interna/esterna	interno
Profilo degli inserti	Profilo completo
Tipo	HB7010
Tipo di filettatura	UNF
Tipo di filettatura	UNC
Tipo di filettatura	UNEF
Tipo di filettatura	UN
Tipo di filettatura	UNS

Tipo di filettatura	UN-LH
Tipo di filettatura	UNC-LH
Tipo di filettatura	UNF-LH
Tipo di filettatura	UNEF-LH
Tipo di filettatura	UNS-LH
Angolo di filetto	60 grado
Spessore	3,6 mm
Misura inserto L	16 mm
Tipo di prodotto	Inserto per filettatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	250 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	180 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	50 m/min	S
GG(G)	idoneo	130 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	150 m/min	N
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

