

Garant

Inserto a profilo parziale a norma DIN 472 interno destro, HB7010, Larghezza scanalatura m (H13): 1,3mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	271015 1,3
GTIN	4045197142504
Classe articolo	21J

Descrizione**Per:**

Portautensili per filettatura (interna/esterna) di GARANT n. art. 271997 – 272172, ciascuno per misure inserti 16 o 9,3.

Descrizione tecnica

Per anelli di sicurezza DIN 471 / 472 spessore anello	1,2 mm
Larghezza dei taglienti w	1,39 mm
t _{max.}	1,5 mm
Larghezza scanalatura m (H13)	1,3 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione degli inserti	destra
Tipo	HB7010
Scanalature a norma	DIN 472

Spessore	3,6 mm
Misura inserto L	16 mm
Sottopiacchetta	N. art. 272624 Dim. S
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	250 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	180 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	90 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	50 m/min	S
GG(G)	idoneo	130 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	150 m/min	N
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

Accessori

Sottopiacchetta per barre alesatrici Angolo d'inclinazione S grado

272624 S