



Portapinza di serraggio ER CENTRO P cilindrico, per Dim. pinza ER: 8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300682 8
GTIN	2050001705679
Classe articolo	33F

Descrizione

Esecuzione:

Supporto cilindrico Fahrion CENTRO P **senza ghiera di serraggio**.

Foro passante per passaggio interno del lubrorefrigerante.

Uso:

Per prolungare mandrini portafrese e mandrini a pinza.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio n. art. 309754; 309756.

Pinze ER n. art. 309365 – 309372, minighiera ER CP n. art. 309655; 309665.

Nota:

Non adatto per operazioni di calettamento. Nessuna regolazione della lunghezza disponibile.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	1 - 5 mm
Ø Codolo d	10 mm
Lunghezza codolo L ₁	138 mm
Per pinze di serraggio ER	8
L ₂	10 mm
Ø Esterno D	10 mm
Serie	Centro P
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm

Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Pinza ER HPcon guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 4 mm	309372 4
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 3 mm	309365 3
Pinza ER HP Ø attacco nominale d 8 mm	309370 8
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	309369 3
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 3 mm	309368 3
Ghiera di serraggio ER Centro Pper anelli di tenuta HP Modello CP per ER 16DI	309665 16DI
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 2 mm	309368 2
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	309371 5
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	309371 7
Pinza ER HP Ø attacco nominale d 10 mm	309370 10
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 1 mm	309368 1
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	309371 6
Pinza ER HPcon guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 6 mm	309372 6
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	309371 9
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 4 mm	309365 4
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	309369 4
Ghiera di serraggio ER Centro Pstandard Modello CP per ER 16	309655 16
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 1 mm	309365 1
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	309371 8
Pinza ER HP Ø attacco nominale d 1 mm	309370 1
	309655 32

Ghiera di serraggio ER Centro Pstandard Modello CP per ER 32

Ghiera di serraggio ER Centro Pstandard Modello CP per ER 8M

309655 8M

Pinza ER HP Ø attacco nominale d 5 mm

309370 5

Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm

309369 6

Pinza ER HP Ø attacco nominale d 3 mm

309370 3

Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm

309371 4

Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 2 mm

309365 2

Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm

309371 3

Ghiera di serraggio ER Centro Pper anelli di tenuta HP Modello CP per ER 32DI

309665 32DI

Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 7 mm

309368 7

Ghiera di serraggio ER Centro Pstandard Modello CP per ER 25

309655 25

Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 5 mm

309368 5

Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 5 mm

309365 5

Ghiera di serraggio ER Centro Pper anelli di tenuta HP Modello CP per ER 25DI

309665 25DI

Ghiera di serraggio ER Centro Pstandard Modello CP per ER 16C

309655 16C

Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm

309369 5

Pinza ER HP Ø attacco nominale d 4 mm

309370 4

Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm

309371 10

Ghiera di serraggio ER Centro Pper anelli di tenuta HP Modello CP per ER 16CDI

309665 16CDI

Ghiera di serraggio ER Centro Pper anelli di tenuta HP Modello CP per ER 16MSDI

309665 16MSDI

Ghiera di serraggio ER Centro Pper anelli di tenuta HP Modello CP per ER 40DI

309665 40DI

Ghiera di serraggio ER Centro Pstandard Modello CP per ER 11M

309655 11M

Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 6 mm

309368 6

Pinza ER HP Ø attacco nominale d 9 mm	309370 9
Pinza ER HP Ø attacco nominale d 6 mm	309370 6
Ghiera di serraggio ER Centro Pstandard Modello CP per ER 40	309655 40
Pinza ER HP Ø attacco nominale d 2 mm	309370 2
Pinza ER HP Ø attacco nominale d 7 mm	309370 7
Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 8 mm	309372 8
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 4 mm	309368 4
Ghiera di serraggio ER Centro Pstandard Modello CP per ER 16MS	309655 16MS