

Garant

Inserto a profilo parziale a norma DIN 472 interno destro, HB7010, Larghezza scanalatura m (H13): 1,6mm

**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 271015 1,6 |
| GTIN | 4045197142511 |
| Classe articolo | 21J |

Descrizione**Per:**

Portautensili per filettatura (interna/esterna) di GARANT n. art. 271997 – 272172, ciascuno per misure inserti 16 o 9,3.

Descrizione tecnica

| | |
|---|---------|
| $t_{max.}$ | 1,8 mm |
| Larghezza dei taglienti w | 1,69 mm |
| Per anelli di sicurezza DIN 471 / 472 spessore anello | 1,5 mm |
| Larghezza scanalatura m (H13) | 1,6 mm |
| Materiale da taglio | HM |
| Assegnazione degli inserti | destra |
| Tipo | HB7010 |
| Scanalature a norma | DIN 472 |

| | |
|------------------|------------------------|
| Spessore | 3,6 mm |
| Misura inserto L | 16 mm |
| Sottopiacchetta | N. art. 272624 Dim. S |
| Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo | 250 m/min | N |
| Alluminio > 10% Si | idoneo | 180 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 150 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 150 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 130 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | idoneo | 100 m/min | P |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | 90 m/min | P |
| Acciaio < 55 HRC | limitatamente adatto | 40 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | limitatamente adatto | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | limitatamente adatto | 100 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | limitatamente adatto | 50 m/min | S |
| GG(G) | idoneo | 130 m/min | K |
| CuZn | limitatamente adatto | 150 m/min | N |
| continuo | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |
| a secco | limitatamente adatto | | |

Accessori

Sottopiacchetta per barre alesatrici Angolo d'inclinazione S grado

272624 S