

**Garant**
**Mandrino con pinza di serraggio Mini ER cilindrico, per Dim. pinza ER: 11**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300685 11
GTIN	4045197291806
Classe articolo	31A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Supporti cilindrici con codolo Weldon e ghiera ER.  
 Foro passante per passaggio interno del lubrorefrigerante.

**Uso:**

Per prolungare mandrini portafrese e mandrini a pinza.

**Accessori speciali:**

Chiave di serraggio n. art. 309680 – 309740.  
 Pinze serrapezzo ER n. art. 308878 – 309434, dadi di ricambio ER n. art. 309580; 309650.

**Nota:**

Non adatto per operazioni di calettamento.

**Descrizione tecnica**

L <sub>2</sub>	19 mm
Campo di serraggio	0,5 - 7 mm
Ø Codolo d	16 mm
Lunghezza codolo L <sub>1</sub>	150 mm
Per pinze di serraggio ER	11 mm
Ø Esterno D	16 mm
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm

Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

## Accessori

Pinza ER Ø Attacco nominale d 1,5 mm	308881 1,5
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	309369 4
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 3 mm	309368 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1 mm	308881 1
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	308882 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308881 3
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 7 mm	309368 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308881 4
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	309369 3
Set di 13 pinze ER 1–7 mm	309010
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308918 2
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 5 mm	309368 5
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	308882 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308918 4
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	309369 5
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 6 mm	309368 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3,5 mm	308881 3,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308918 5
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 2 mm	309368 2
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308881 2
Pinza ER HPcon guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	309369 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308918 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1 mm	308918 1
Set di 7 pinze ER 1–7 mm	309155

Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308918 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5,5 mm	308881 5,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308918 6
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	308882 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4,5 mm	308881 4,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308881 7
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 4 mm	309368 4
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 1 mm	309368 1
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6,5 mm	308881 6,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308881 6
Pinza ERcon guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	308882 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308881 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2,5 mm	308881 2,5
Mandrino a pinza ER Mini Per ER 11	309650 11
Pinza ER per maschi a filettare Ø Serraggio nominale d 6 mm	309399 6
Pinza ER per maschi a filettare Ø Serraggio nominale d 4,5 mm	309399 4,5
Pinza ER per maschi a filettare Ø Serraggio nominale d 2,5 mm	309399 2,5
Pinza ER per maschi a filettare Ø Serraggio nominale d 3,5 mm	309399 3,5
Pinza ER per maschi a filettare Ø Serraggio nominale d 2,8 mm	309399 2,8
Pinza ER per maschi a filettare Ø Serraggio nominale d 4 mm	309399 4