

Garant
Mandrino portafrese combinato Forma ADB, SK 40 corto, Mandrino di Ø d1: 27mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 300835 27 |
| GTIN | 4045197285119 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione
Esecuzione:

Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate. Con foro per chip Balluff/RFID.

GARANT – Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

Uso:

- **Con chiavetta per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.**
- **Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.**

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------|
| Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 | 27 |
| Lunghezza mandrino portafresa L ₄ | 33 mm |
| Lunghezza mandrino portafresa L ₃ con anello di trascinamento | 21 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 27 |
| Sporgenza totale Dim. A | 55 mm |
| Mandrino di $\varnothing d_1$ | 27 mm |
| \varnothing Esterno D | 48 mm |
| Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 27 |
| \varnothing Attacco D_1 | 27 mm |
| Adattatore | SK 40 corto |
| Norma | DIN 6358 |
| Norma attacco | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 μ m |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Attacchi frese |

Accessori

| | |
|---|-----------|
| Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40 | 308830 40 |
| Codolo Forma A Adatti per cono 40 | 308600 40 |
| Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per cono 40 | 308605 40 |
| Chiave speciale Per \varnothing mandrino 27 mm | 309840 27 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per cono 40 | 308795 40 |
| Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per cono 40 | 308802 40 |
| Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per cono 40 | 308620 40 |
| Vite di serraggio per fresa Per \varnothing mandrino 27 mm | 309860 27 |
| Codolo a tenuta stagna Adatti per cono 40 | 308635 40 |
| Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per cono 40 | 308785 40 |

| | |
|---|------------|
| Anello di trascinamento Per Ø mandrino 27 mm | 309870 27 |
| Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308806 40 |
| Anello di trascinamento Per Ø mandrino 40 mm | 309870 40 |
| Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40 | 308625 40 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308765 40 |
| Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40 | 308650 40 |
| Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M | 308670 40M |
| Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40 | 308820 40 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308760 40 |
| Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40 | 308610 40 |
| Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 40 mm | 309860 40 |
| Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40 | 308630 40 |
| Codolo Forma B Adatti per coni 40 | 308640 40 |
| Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40 | 308615 40 |
| Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40 | 308740 40 |
| Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308700 40 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308790 40 |
| Chiave speciale Per Ø mandrino 40 mm | 309840 40 |
| Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308801 40 |
| Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308660 40 |