

**Garant****Mandrino portafrese combinato Forma ADB, SK 40 corto, Mandrino di Ø d1: 40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300835 40
GTIN	4045197285133
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate. Con foro per chip Balluff/RFID.

**GARANT** – Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

**Uso:**

- **Con chiavetta per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.**
- **Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.**

**Fornitura:**

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840.

**Nota:**

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

**Descrizione tecnica**

Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	40
Lunghezza mandrino portafresa L <sub>4</sub>	41 mm
Sporgenza totale Dim. A	60 mm

Chiave speciale adatta n. art. 309840	40
Mandrino di $\varnothing d_1$	40 mm
Lunghezza mandrino portafresa L <sub>3</sub> con anello di trascinamento	27 mm
$\varnothing$ Esterno D	70 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	40
$\varnothing$ Attacco D <sub>1</sub>	40 mm
Adattatore	SK 40 corto
Norma	DIN 6358
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacchi frese

## Accessori

Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Vite di serraggio per fresa Per $\varnothing$ mandrino 40 mm	309860 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Chiave speciale Per $\varnothing$ mandrino 40 mm	309840 40
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40

Codolo Forma A Adatti per conici 40	308600 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308630 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308615 40
Codolo Mazak, Forma A Adatti per conici 40M	308670 40M
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308806 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308795 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308625 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308802 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308790 40
Anello di trascinamento Per Ø mandrino 40 mm	309870 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308620 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308650 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308785 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308801 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308760 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per conici 40	308605 40
Codolo Forma B Adatti per conici 40	308640 40