

**Mandrino a forte serraggio, SK 40, Ø D1: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300775 20
GTIN	4045197550866
Classe articolo	32A

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Basso attrito grazie ai cuscinetti a rullini.**
- **Protetto con rivestimento anticorrosivo.**
- **Antipolvere e a tenuta stagna.**
- **Forza di serraggio elevata per una maggior durata e una superficie migliore.**
- **Campo di serraggio flessibile grazie alle pinze di serraggio.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.

**Fornitura:**

Con ghiera di serraggio.

**Accessori speciali:**

Codoli n. art. 308600 – 308806.

Pinze di serraggio n. art. 309566 – 309570.

**Descrizione tecnica**

Chiave a settore adatta n. art. 628400	52 / 55
Ø Esterno pinza di serraggio D	52 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	20 mm
Sporgenza totale Dim. A	90 mm
Forza di serraggio fino a	500 Nm
Adattatore	SK 40

Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino autocentrante

## Accessori

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 16 mm	309570 16
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 18 mm	309570 18
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 10 mm	309566 10
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 16 mm	309566 16
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40

Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 6 mm	309566 6
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 12 mm	309570 12
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 6 mm	309570 6
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 10 mm	309570 10
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 12 mm	309566 12
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 20 mm	309570 20
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 25 mm	309570 25
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 8 mm	309566 8
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 8 mm	309570 8
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40