



## Mandrino a forte serraggio, SK 50, Ø D1: 20mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300778 20
GTIN	4045197550873
Classe articolo	32A

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Basso attrito grazie ai cuscinetti a rullini.**
- **Protetto con rivestimento anticorrosivo.**
- **Antipolvere e a tenuta stagna.**
- **Forza di serraggio elevata per una maggior durata e una superficie migliore.**
- **Campo di serraggio flessibile grazie alle pinze di serraggio.**

#### Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.

#### Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

#### Accessori speciali:

Codoli n. art. 308600 – 308806.

Pinze di serraggio n. art. 309566 – 309570.

### Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	90 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	20 mm
Ø Esterno pinza di serraggio D	52 mm
Chiave a settore adatta n. art. 628400	52 / 55
Forza di serraggio fino a	500 Nm
Adattatore	SK 50

Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino autocentrante

## Accessori

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 12 mm	309566 12
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 20 mm	309570 20
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 18 mm	309570 18
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 16 mm	309566 16
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 16 mm	309570 16
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 10 mm	309570 10
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 6 mm	309566 6
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 10 mm	309566 10
Codolo speciale, senza filettatura interna tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 8 mm	309570 8
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 8 mm	309566 8
CodoloForma A Adatti per coni 50	308600 50

Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 25 mm	309570 25
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 6 mm	309570 6
CodoloForma B Adatti per coni 50	308640 50
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 12 mm	309570 12
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50