

**Mandrino a forte serraggio, SK 50, Ø D1: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300778 32
GTIN	4045197546999
Classe articolo	32A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Basso attrito grazie ai cuscinetti a rullini.**
- **Protetto con rivestimento anticorrosivo.**
- **Antipolvere e a tenuta stagna.**
- **Forza di serraggio elevata per una maggior durata e una superficie migliore.**
- **Campo di serraggio flessibile grazie alle pinze di serraggio.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli n. art. 308600 – 308806.

Pinze di serraggio n. art. 309566 – 309570.

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	32 mm
Sporgenza totale Dim. A	105 mm
Ø Esterno pinza di serraggio D	66 mm
Chiave a settore adatta n. art. 628400	68 / 75
Forza di serraggio fino a	900 Nm
Adattatore	SK 50

Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino autocentrante

Accessori

Codolo Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 20 mm	309570 20
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 10 mm	309570 10
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 16 mm	309570 16
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 18 mm	309570 18
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 6 mm	309570 6
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 8 mm	309570 8
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codolo Forma B Adatti per coni 50	308640 50
	308615 50

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50

Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per conici 50	308610 50
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 12 mm	309570 12
Codoloa tenuta stagna Adatti per conici 50	308660 50
Pinza elastica cilindrica Ø attacco nominale d 25 mm	309570 25