


Garant
Set di inserti per filettatura Dim. 16, HB7010, Modello: IR

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	271900 IR
GTIN	4045197370976
Classe articolo	21J

Descrizione
Contenuto:

profilo completo, metrico 60°: N. art. 270756 Dim. 1; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3

Profilo parziale, metrico 60°: N. art. 270792 Dim. 0,5-1,5; 1,75-3

Profilo completo, BSW 55°: N. art. 270824 Dim. 14; 11

Tipo di filettatura: M

Tipo di filettatura: M-LH

Tipo di filettatura: MF

Tipo di filettatura: G

Tipo di filettatura: BSW

Tipo di filettatura: MF-LH

Direzione di lavorazione: destra

Descrizione tecnica

Direzione di lavorazione	destra
Materiale da taglio	HM
Tipo di filettatura	M
Tipo di filettatura	M-LH
Tipo di filettatura	MF
Tipo di filettatura	G
Tipo di filettatura	BSW

Tipo di filettatura	MF-LH
Tipo di filettatura	G-LH
Tipo di filettatura	BSW-LH
Tipo	HB7010
Tipo di prodotto	Insero per filettatura

Accessori

Insero a profilo completo a 60° interno destro Passo 1 mm	270756 1
Insero a profilo completo a 55° interno destro Numero di filetti / Pollici 14	270824 14
Insero a profilo completo a 60° interno destro Passo 1,5 mm	270756 1,5
Insero a profilo completo a 55° interno destro Numero di filetti / Pollici 11	270824 11
Insero a profilo parziale a 60° interno destro Passo 0,5-1,5 mm	270792 0,5-1,5
Insero a profilo completo a 60° interno destro Passo 2 mm	270756 2
Insero a profilo completo a 60° interno destro Passo 3 mm	270756 3
Insero a profilo completo a 60° interno destro Passo 1,75 mm	270756 1,75
Insero a profilo completo a 60° interno destro Passo 2,5 mm	270756 2,5
Insero a profilo parziale a 60° interno destro Passo 1,75-3 mm	270792 1,75-3