

**Garant**

**Barra per filettare con angolo d'inclinazione fisso a 1,5°, sinistra, Sporgenza / Misura inserto L: 25/11mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272142 25/11
GTIN	4045197429599
Classe articolo	21W

**Descrizione**

**Esecuzione:**  
**Con angolo di inclinazione fisso.**  
**Con passaggio interno LR.**

**Descrizione tecnica**

Vite inserto	279810 4
Misura inserto	11 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	13 mm
Spostamento centrale $L_3$	7,3 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Passaggio interno per LR	sì
Ø Codolo $D_5$	20 mm
Angolo di inclinazione	1,5 grado
Tipo di impiego	sinistra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

**Accessori**

Vite di serraggio Modello 4	279810 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500