

Garant**Barra per filettare con angolo d'inclinazione fisso a 2,5°, destra, Sporgenza /
Misura inserto L: 44/9,3mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	272101 44/9,3
GTIN	4045197430588
Classe articolo	21W

Descrizione

Esecuzione:**Con angolo di inclinazione fisso.****Nota:**

Sporgenza regolabile di 8 mm - 44 mm.

Descrizione tecnica

Misura inserto	9,3 mm
Vite inserto	279810 7
Ø Preforatura minimo D_{min}	8 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Passaggio interno per LR	no
Ø Codolo D_s	16 mm
Angolo di inclinazione	2,5 grado
Tipo di impiego	destra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX5

674248 TX5

Vite di serraggio Modello 7

279810 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200