

Garant**Barra per filettare con angolo d'inclinazione fisso a 2,5°, destra, Sporgenza /
Misura inserto L: 32/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272101 32/16
GTIN	4045197430595
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:****Con angolo di inclinazione fisso. Con passaggio interno LR.****Uso:**

Per filettature grosse M20×2,5; M22×2,5 e M24×3.

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	17 mm
Vite inserto	279810 5
Spostamento centrale L_3	10,3 mm
Misura inserto	16 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Passaggio interno per LR	sì
Ø Codolo D_s	20 mm
Angolo di inclinazione	2,5 grado
Tipo di impiego	destra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Vite di serraggio Modello 7	279810 7
Vite di serraggio Modello 5	279810 5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200