

Garant
Set di inserti per filettatura Dim. 16, HB7010, Modello: EL

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	271900 EL
GTIN	4045197371492
Classe articolo	21J

Descrizione
Contenuto:

profilo completo, metrico 60°: N. art. 270720 Dim. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Profilo parziale, metrico 60°: N. art. 270745 Dim. 0,5-1,5; 1,75-3

Profilo completo, BSW 55°: N. art. 270805 Dim. 14; 11

Descrizione tecnica

Direzione di lavorazione	sinistra
Materiale da taglio	HM
Tipo di filettatura	M
Tipo di filettatura	M-LH
Tipo di filettatura	MF
Tipo di filettatura	G
Tipo di filettatura	BSW
Tipo di filettatura	MF-LH
Tipo di filettatura	G-LH
Tipo di filettatura	BSW-LH
Tipo	HB7010

Tipo di prodotto	Inserto per filettatura
------------------	-------------------------

Accessori

Inserto a profilo completo a 60° interno sinistro Passo 1,75 mm	270776 1,75
Inserto a profilo completo a 60° esterno sinistro Passo 2 mm	270720 2
Inserto a profilo completo a 60° esterno sinistro Passo 1,5 mm	270720 1,5
Inserto a profilo parziale a 60° interno sinistro Passo 1,75-3 mm	270797 1,75-3
Inserto a profilo completo a 60° esterno sinistro Passo 2,5 mm	270720 2,5
Inserto a profilo completo a 55° interno sinistro Numero di filetti / Pollici 11	270834 11
Inserto a profilo completo a 60° esterno sinistro Passo 1,25 mm	270720 1,25
Inserto a profilo completo a 60° interno sinistro Passo 3 mm	270776 3
Inserto a profilo completo a 60° esterno sinistro Passo 1 mm	270720 1
Inserto a profilo completo a 55° interno sinistro Numero di filetti / Pollici 14	270834 14
Inserto a profilo completo a 60° interno sinistro Passo 1,5 mm	270776 1,5
Inserto a profilo completo a 55° esterno sinistro Numero di filetti / Pollici 11	270805 11
Inserto a profilo parziale a 60° interno sinistro Passo 0,5-1,5 mm	270797 0,5-1,5
Inserto a profilo completo a 60° interno sinistro Passo 2,5 mm	270776 2,5
Inserto a profilo completo a 60° esterno sinistro Passo 3 mm	270720 3

Inserto a profilo parziale a 60° esterno sinistro Passo 0,5-1,5 mm	270745 0,5-1,5
Inserto a profilo completo a 60° interno sinistro Passo 1 mm	270776 1
Inserto a profilo completo a 55° esterno sinistro Numero di filetti / Pollici 14	270805 14
Inserto a profilo completo a 60° interno sinistro Passo 2 mm	270776 2
Inserto a profilo parziale a 60° esterno sinistro Passo 1,75-3 mm	270745 1,75-3