


Garant
Portainseriti eco con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto L: 16/16 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	271992 16/16
GTIN	4045197654465
Classe articolo	21U

Descrizione
Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Fornitura:

Con piastrina di appoggio da 1,5°.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Ampiezza funzionale L₄: 16 mm

Lunghezza della testina L₁: 27 mm

Lunghezza complessiva L: 74 mm

Vite di serraggio per inserto per filettare: 279810 2

Piastrina di appoggio da 1,5°: 272610 1,5

Vite di serraggio per sottoplacchetta: 279824 1

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	16 mm
Per inserti di Dim.	16 mm
Dim. codolo	16 mm

Vite di serraggio per inserto per filettare	279810 2
Vite di serraggio per sottoplacchetta	279824 1
Piastrina di appoggio da 1,5°	272610 1,5
Lunghezza della testina L ₁	27 mm
Lunghezza complessiva L	74 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Vite di serraggio	272500
Vite per sottoplacchetta	272540
Vite per sottoplacchetta Modello 1	279824 1
Sottoplacchetta per portainseriti Angolo d'inclinazione 1,5 Gradi	272610 1,5
Vite di serraggio Modello 2	279810 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500