

**Garant****Barra per filettare con angolo d'inclinazione fisso a 1,5°, sinistra, Sporgenza /  
Misura inserto L: 32/16mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	272142 32/16
GTIN	4045197431103
Classe articolo	21W

## Descrizione

**Esecuzione:**  
**Con angolo di inclinazione fisso.**  
**Con passaggio interno LR.**

## Descrizione tecnica

Misura inserto	16 mm
Vite inserto	279810 5
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	17 mm
Spostamento centrale $L_3$	10,3 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Passaggio interno per LR	sì
Ø Codolo $D_s$	20 mm
Angolo di inclinazione	1,5 grado
Tipo di impiego	sinistra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Vite di serraggio Modello 5	279810 5
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200