

Garant**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto L:
32/22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272001 32/22
GTIN	4045197644176
Classe articolo	21W

Descrizione**Fornitura:
Con sottoplacchetta da 1,5°.****Descrizione tecnica**

Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Sottoplacchetta da 1,5°	272606 1,5
Vite di serraggio per inserto per filettare	279810 3
Lunghezza della testina L ₁	36 mm
Dimensione codolo	32 mm
Vite di serraggio per sottoplacchetta	279824 2
Lunghezza complessiva L	175 mm
Misura inserto	22 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta per portainseritiER Angolo d'inclinazione 1,5 grado	272606 1,5
Vite di serraggio Modello 3	279810 3
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Vite per sottoplacchetta Modello 2	279824 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500