


Garant

Portainseriti eco con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto L: 20/16 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	271992 20/16
GTIN	4045197654472
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Fornitura:

Con piastrina di appoggio da 1,5°.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Ampiezza funzionale L_4 : 20 mm

Lunghezza della testina L_1 : 30 mm

Lunghezza complessiva L: 89 mm

Vite di serraggio per inserto per filettare: 279810 2

Piastrina di appoggio da 1,5°: 272610 1,5

Vite di serraggio per sottopiacchetta: 279824 1

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L_1	30 mm
Vite di serraggio per inserto per filettare	279810 2
Vite di serraggio per sottopiacchetta	279824 1

Piastrina di appoggio da 1,5°	272610 1,5
Per inserti di Dim.	16 mm
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Dim. codolo	20 mm
Lunghezza complessiva L	89 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Vite di serraggio	272500
Vite per sottoplacchetta	272540
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di serraggio Modello 2	279810 2
Vite per sottoplacchetta Modello 1	279824 1
Sottoplacchetta per portainseriti Angolo d'inclinazione 1,5 Gradi	272610 1,5