

Garant

**Barra per filettare con angolo d'inclinazione fisso a 1,5°, sinistra, Sporgenza /
Misura inserto L: 40/16mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272142 40/16
GTIN	4045197431110
Classe articolo	21W

Descrizione

Esecuzione:
Con angolo di inclinazione fisso.
Con passaggio interno LR.

Descrizione tecnica

Misura inserto	16 mm
Vite inserto	279810 5
Ø Preforatura minimo D_{min}	20 mm
Spostamento centrale L_3	11,5 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Passaggio interno per LR	sì
Ø Codolo D_5	20 mm
Angolo di inclinazione	1,5 grado
Tipo di impiego	sinistra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Vite di serraggio Modello 5	279810 5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200