

Garant**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto L:
12/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272002 12/16
GTIN	4045197644183
Classe articolo	21W

Descrizione

Fornitura:
Con sottoplacchetta da 1,5°.

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	16 mm
Dimensione codolo	12 mm
Vite di serraggio per inserto per filettare	279810 2
Sottoplacchetta da 1,5°	272610 1,5
Vite di serraggio per sottoplacchetta	279824 1
Lunghezza della testina L ₁	22 mm
Lunghezza complessiva L	83 mm
Misura inserto	16 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di serraggio	272500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Vite per sottopiacchetta Modello 1	279824 1
Vite di serraggio Modello 2	279810 2
Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatrici EL/IR Angolo d'inclinazione 1,5 grado	272610 1,5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500