

HOLEX®
Mandrino portafrese combinato Forma A, SK 50 A = 100, Mandrino di Ø d1: 22 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300980 22
GTIN	4045197145574
Classe articolo	32A

Descrizione
Esecuzione:

Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici d'appoggio dell'anello rettificate. Con foro Balluffchip.

Uso:

- **Con chiavetta per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.**
- **Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.**

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600; 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308810; 308830, chiave speciale n. art. 309840.

Norma: DIN 6358

Norma attacco: DIN 69871

Norma attacco: ISO 7388-1

Forma: A

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min⁻¹

Precisione della concentricità radiale: ≤ 6 µm

Ø esterno D: 40 mm

Lungh. mandrino portafresa L₃ con anello di trascinamento: 19 mm

Lungh. mandrino portafresa L₄: 31 mm

Vite di serraggio frese di ricambio 309860: 22

Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870: 22

Chiave speciale idonea n. art. 309840: 22

Descrizione tecnica

Lungh. mandrino portafresa L ₄	31 mm
Chiave speciale idonea n. art. 309840	22
Lungh. mandrino portafresa L ₃ con anello di trascinamento	19 mm
Mandrino di Ø d ₁	22 mm
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	22
Vite di serraggio frese di ricambio 309860	22
Ø esterno D	40 mm
Adattatore	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC

Accessori

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 22 mm	309840 22
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308812 50
Codoli Forma A Adatti per coni 50	308600 50
	308700 50

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna
Adatti per conici 50

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna
Adatti per conici 50

308720 50

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 50

308785 50

Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50

308650 50

Chiave speciale Per Ø mandrino 50 mm

309840 50

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 50

308740 50

Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 50 mm

309860 50

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 50

308765 50

Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma DIN
69872 Adatti per conici 50 SK

308820 50

Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma ISO
7388 Adatti per conici 50 SK

308830 50

Anello di trascinamento Per Ø mandrino 22 mm

309870 22

Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per
conici 50

308615 50

Codoli Forma B Adatti per conici 50

308640 50

Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 22 mm

309860 22

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a
norma DIN 69872 Adatti per conici 50 SK

308810 50

Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per conici 50

308605 50

Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50

308620 50

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 50

308795 50