

Garant**Mandrino portafresa combinato Forma ADB, SK 40 A = 100, Mandrino di Ø d1: 27mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300845 27
GTIN	4045197285164
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate. Con foro per chip Balluff/RFID.

GARANT – Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

Uso:

- **Con chiavetta per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.**
- **Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.**

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

Descrizione tecnica

Lunghezza mandrino portafresa L ₄	33 mm
Mandrino di Ø d ₁	27 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	27

Lunghezza mandrino portafresa L ₃ con anello di trascinamento	21 mm
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	27
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Ø Esterno D	48 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	27
Ø Attacco D ₁	27 mm
Adattatore	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacchi frese

Accessori

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 40 mm	309860 40
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 27 mm	309860 27
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Anello di trascinamento Per Ø mandrino 27 mm	309870 27

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308615 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per conici 40M	308670 40M
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per conici 40	308802 40
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per conici 40	308700 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 40	308740 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308610 40
CodoloForma A Adatti per conici 40	308600 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per conici 40	308806 40
CodoloForma B Adatti per conici 40	308640 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308630 40
Chiave speciale Per Ø mandrino 27 mm	309840 27
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308785 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per conici 40	308765 40
Anello di trascinamento Per Ø mandrino 40 mm	309870 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per conici 40	308605 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308650 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per conici 40	308660 40
Chiave speciale Per Ø mandrino 40 mm	309840 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per conici 40	308635 40