

Garant**Barra per filettare con angolo d'inclinazione fisso a 1,5°, destra, Sporgenza /
Misura inserto L: 60/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272111 60/11
GTIN	4045197584175
Classe articolo	21W

Descrizione

Esecuzione:
Con angolo di inclinazione fisso.
Con passaggio interno LR.

Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Vite inserto	279810 4
Spostamento centrale L ₃	7,3 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	13 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Passaggio interno per LR	sì
Ø Codolo D _s	10 mm
Angolo di inclinazione	1,5 grado
Tipo di impiego	destra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Vite di serraggio Modello 4	279810 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500