

HOLEX®
Mandrino portafrese combinato Forma A, SK 50 A = 100, Mandrino di Ø d1: 27 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300980 27
GTIN	4045197145581
Classe articolo	32A

Descrizione
Esecuzione:

Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici d'appoggio dell'anello rettificate. Con foro Balluffchip.

Uso:

- **Con chiavetta per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.**
- **Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.**

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600; 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308810; 308830, chiave speciale n. art. 309840.

Norma: DIN 6358

Norma attacco: DIN 69871

Norma attacco: ISO 7388-1

Forma: A

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min⁻¹

Precisione della concentricità radiale: ≤ 6 µm

Ø esterno D: 48 mm

Lungh. mandrino portafresa L₃ con anello di trascinamento: 21 mm

Lungh. mandrino portafresa L₄: 33 mm

Vite di serraggio frese di ricambio 309860: 27

Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870: 27

Chiave speciale idonea n. art. 309840: 27

Descrizione tecnica

Chiave speciale idonea n. art. 309840	27
Mandrino di $\varnothing d_1$	27 mm
Lungh. mandrino portafresa L_3 con anello di trascinamento	21 mm
Lungh. mandrino portafresa L_4	33 mm
Vite di serraggio frese di ricambio 309860	27
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	27
\varnothing esterno D	48 mm
Adattatore	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	$\leq 6 \mu\text{m}$
Strategia di truciolatura	HPC

Accessori

Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codoli Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Chiave speciale Per \varnothing mandrino 50 mm	309840 50
Vite di serraggio per fresa Per \varnothing mandrino 50 mm	309860 50
	308720 50

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna
Adatti per coni 50

Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK	308810 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 27 mm	309840 27
Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 50 SK	308820 50
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 27 mm	309860 27
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308830 50
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308700 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codoli Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Anello di trascinamento Per Ø mandrino 27 mm	309870 27
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 50 SK	308812 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50