

HOLEX®
Portafrese con trascinatore frontale Forma A, SK 40 corto, Mandrino di Ø d1: 40 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301020 40
GTIN	4045197145697
Classe articolo	32A

Descrizione
Esecuzione:

- **Da attacco Ø 40 con 4 fori filettati per frese a inserti a norma DIN 2079.**
- **Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici d'appoggio dell'anello rettificate.**
- **Attacco fresa compatto.**
- **Maggiore superficie di aderenza.**
- **Con foro Balluffchip.**

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308810 – 308830, chiave speciale n. art. 309840.

Norma: DIN 6357

Norma attacco: DIN 69871

Norma attacco: ISO 7388-1

Forma: A

Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min⁻¹

Precisione della concentricità radiale: ≤ 6 µm

Sporgenza totale Dim. A: 50 mm

Ø esterno D: 88 mm

Lungh. mandrino portafresa L₄: 27 mm

Vite di serraggio frese di ricambio n. art. 309860: 40

Chiave speciale idonea n. art. 309840: 40

Descrizione tecnica

Chiave speciale idonea n. art. 309840	40
Sporgenza totale Dim. A	50 mm
Mandrino di $\varnothing d_1$	40 mm
Vite di serraggio frese di ricambio n. art. 309860	40
Lungh. mandrino portafresa L_4	27 mm
\varnothing esterno D	88 mm
Adattatore	SK 40 corto
Norma	DIN 6357
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min^{-1}
Precisione della concentricità radiale	$\leq 6 \mu\text{m}$
Strategia di truciolatura	HPC

Accessori

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Chiave speciale Per \varnothing mandrino 40 mm	309840 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Vite di serraggio per fresa Per \varnothing mandrino 40 mm	309860 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308720 40
Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codoli Forma B Adatti per coni 40	308640 40
	308615 40

Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per conici 40 SK

308812 40

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 40

308765 40

Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40

308610 40

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40

308806 40

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 40

308740 40

Codoli a tenuta stagna Adatti per conici 40

308660 40

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40

308795 40

Codolo Hurco 45° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40

308801 40

Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40

308620 40

Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40

308650 40

Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40

308802 40

Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per conici 40 SK

308820 40

Chiave di serraggio per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per conici 40 SK

308830 40

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per conici 40

308700 40

Codoli Forma A Adatti per conici 40

308600 40

Codoli Mazak, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40M

308670 40M

Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40

308630 40

Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per conici 40

308605 40

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40

308790 40

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per conici 40 SK

308810 40