

Garant**Barra per filettare con angolo d'inclinazione fisso a 0,5°, destra, Sporgenza /
Misura inserto L: 32/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272091 32/11
GTIN	4045197645470
Classe articolo	21W

Descrizione

Esecuzione:
Con angolo di inclinazione fisso.

Descrizione tecnica

Vite inserto	279810 4
Spostamento centrale L ₃	8,9 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	16 mm
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Passaggio interno per LR	no
Ø Codolo D _s	16 mm
Angolo di inclinazione	0,5 grado
Tipo di impiego	destra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite di serraggio Modello 4	279810 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500