


Garant

Portainseriti eco con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto L: 25/22 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	271992 25/22
GTIN	4045197654595
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Fornitura:

Con piastrina di appoggio da 1,5°.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Ampiezza funzionale L_4 : 25 mm

Lunghezza della testina L_1 : 36 mm

Lunghezza complessiva L: 107,5 mm

Vite di serraggio per inserto per filettare: 279810 3

Piastrina di appoggio da 1,5°: 272616 1,5

Vite di serraggio per sottopiacchetta: 279824 2

Descrizione tecnica

Per inserti di Dim.	22 mm
Vite di serraggio per sottopiacchetta	279824 2
Dim. codolo	25 mm

Lunghezza della testina L ₁	36 mm
Vite di serraggio per inserto per filettare	279810 3
Piastrina di appoggio da 1,5°	272616 1,5
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Lunghezza complessiva L	107,5 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Vite per sottoplacchetta	272550
Vite per sottoplacchetta Modello 2	279824 2
Vite di serraggio Modello 3	279810 3
Sottoplacchetta per portainseriti Angolo d'inclinazione 1,5 Gradi	272616 1,5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di serraggio	272510