

**Garant****Barra per filettare con angolo d'inclinazione fisso a 1,5°, destra, Sporgenza /  
Misura inserto L: 32/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272111 32/16
GTIN	4045197430618
Classe articolo	21W

**Descrizione****Esecuzione:****Con angolo di inclinazione fisso.****Con passaggio interno LR.****Uso:**

Per filettature grosse M20×2,5; M22×2,5 e M24×3.

**Descrizione tecnica**

Vite inserto	279810 5
Misura inserto	16 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	17 mm
Spostamento centrale $L_3$	10,3 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Passaggio interno per LR	sì
Ø Codolo $D_s$	20 mm
Angolo di inclinazione	1,5 grado
Tipo di impiego	destra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10

674248 TX10

Vite di serraggio Modello 5

279810 5

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200