

Garant**Barra per filettare con angolo d'inclinazione fisso a 2,5°, destra, Sporgenza /
Misura inserto L: 12/6mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	272101 12/6
GTIN	4045197463289
Classe articolo	21W

Descrizione

Esecuzione:
Con angolo di inclinazione fisso.

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	6,35 mm
Vite inserto	279810 6
Misura inserto	6 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Passaggio interno per LR	no
Ø Codolo D_s	12 mm
Angolo di inclinazione	2,5 grado
Tipo di impiego	destra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite di serraggio Modello 6	279810 6
-----------------------------	----------

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200