

Garant**Barra per filettare con angolo d'inclinazione fisso a 1,5°, destra, Sporgenza /
Misura inserto L: 40/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272111 40/16
GTIN	4045197430625
Classe articolo	21W

Descrizione

Esecuzione:
Con angolo di inclinazione fisso.
Con passaggio interno LR.

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	20 mm
Spostamento centrale L_3	11,5 mm
Vite inserto	279810 5
Misura inserto	16 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Passaggio interno per LR	sì
Ø Codolo D_s	20 mm
Angolo di inclinazione	1,5 grado
Tipo di impiego	destra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite di serraggio Modello 5	279810 5
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200