

**Garant****Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto L:  
25/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272002 25/16
GTIN	4045197430533
Classe articolo	21W

**Descrizione**

**Fornitura:**  
**Con sottoplacchetta da 1,5°.**

**Descrizione tecnica**

Vite di serraggio per inserto per filettare	279810 2
Dimensione codolo	25 mm
Vite di serraggio per sottoplacchetta	279824 1
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	30 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Sottoplacchetta da 1,5°	272610 1,5
Lunghezza complessiva L	153 mm
Misura inserto	16 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Vite di serraggio	272500
Piastrina di appoggio per portainseriti con bloccaggio e barre alesatriciEL/IR Angolo d'inclinazione 1,5 grado	272610 1,5
Vite di serraggio Modello 2	279810 2
Vite per sottoplacchetta Modello 1	279824 1
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500