

**Garant****Barra per filettare con angolo d'inclinazione fisso a 2,5°, destra, Sporgenza / Misura inserto L: 26/6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	272101 26/6
GTIN	4045197463296
Classe articolo	21W

**Descrizione**

**Esecuzione:**  
**Con angolo di inclinazione fisso.** Codolo HMI.  
**Con passaggio interno LR.**

**Descrizione tecnica**

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	6,35 mm
Vite inserto	279810 6
Misura inserto	6 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Passaggio interno per LR	sì
Ø Codolo $D_s$	6 mm
Angolo di inclinazione	2,5 grado
Tipo di impiego	destra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

**Accessori**

674248 TX6

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta  
Torx® TX6

Vite di serraggio Modello 6

279810 6

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame  
intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200